


**CC.T 09T304, Gatunek: CA125P**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260097 CA125P
GTIN	4960664017676
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT09T304-HQ CA125P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 180 m/min
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Gatunek	CA125P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza	HM

Łamacz wiórów	HQ
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia