


**CC.T 09T302, Gatunek: CA125P**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260096 CA125P |
| GTIN | 4960664017669 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| posuw f | 0,05 - 0,25 mm/obr, |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 60 - 180 m/min |
| Gatunek | CA125P |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT09T302-HQ CA125P |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| Łamacz wiórów | HQ |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| promień naroża | 0,4 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| tolerancja | M |

| | |
|---------------------|--|
| Zastosowanie główne | P |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |