

**CCMT 060202, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260190 CA125P
GTIN	4960664017577
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 260 m/min
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
tolerancja	M
promień naroża	0,2 mm
Gatunek	CA125P
Łamacz wiórów	GK
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej

zgrubne

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia