

HOLEX®**Wytaczaki zbliżone do DIN 4953, HSS-E, Ø chwytu: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296300 8
GTIN	4045197189035
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie wymiary **po spawaniu**.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

Stal szybko tnąca/E – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamliwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

długość całkowita: 140 mm

do otworów o Ø powyżej: 18 mm

Opis techniczny

do otworów o Ø powyżej	18 mm
Ø chwytu	8 mm
długość całkowita	140 mm
Materiał ostrza 	HSS-E