

**DC.T 070204, Gatunek: CA125P**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260382 CA125P
GTIN	4960664018130
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Gatunek	CA125P
tolerancja	M
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	HQ
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	2

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia