

**DCMT 070208, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260486 CA125P
GTIN	4960664018086
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	CA125P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
tolerancja	M
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070208
Łamacz wiórów	GK

Zastosowanie główne

P

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia