

HOLEX®**Noże tokarskie, proste spiczaste, wersja neutralna, zbliżone do DIN 4955, HSS-E, chwyt kwadratowy: 12 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	296500 12
GTIN	4045197189592
Klasa artykułu	22E

Opis

Wykonanie:

Wszystkie wymiary **po spawaniu**.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

Stal szybko tnąca/E – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamliwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

długość całkowita: 110 mm

Opis techniczny

chwyt kwadratowy	12 mm
długość całkowita	110 mm
Materiał ostrza 	HSS-E