

**Garant****Minipłytki skrawające do wcinania wewnętrznego, prawe, HB720, Ø Dmin / w:  
8/1,0mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270090 8/1,0
GTIN	4045197560209
Klasa artykułu	21I

**Opis techniczny**

Ø minimalna $D_{min}$	8 mm
Szerokość skrawania W	1 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	1 mm
wielkość płytki Ø d	6 mm
Rozstaw osi końcówek F $L_3$	4,8 mm
grubość płytki T	3,6 mm
posuw f	0,02 - 0,03 mm/obr,
Seria	Mini
Gatunek	HB720
Rodzaj produktu	Minipłytki skrawająca

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	60 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	60 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	70 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	30 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	60 m/min	K
CuZn	nadaje się	80 m/min	N
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
przerywanie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		