

**DCMT 070204, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260483 CA125P
GTIN	4960664018079
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
tolerancja	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	CA125P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

Łamacz wiórów	GK
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia