

**CNMG 120404, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250102 CA115P
GTIN	4960664042913
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	PQ
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	180 - 400 m/min
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Gatunek	CA115P
posuw $f$	0,13 - 0,4 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
promień naroża	0,4 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia