

**HOLEX®****Wytaczaki spiczaste, zbliżone do DIN 4954, HSS-E, Ø chwytu: 12R mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 296400 12R    |
| GTIN             | 4045197189264 |
| Klasa artykułu   | 22E           |

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie wymiary **po spawaniu**.

**Zastosowanie:**

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

**Stal szybko tnąca/E** – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamiwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

długość całkowita: 180 mm

do otworów o Ø powyżej: 22 mm

**Opis techniczny**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| do otworów o Ø powyżej    | 22 mm  |
| Ø chwytu                  | 12 mm  |
| długość całkowita         | 180 mm |
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | HSS-E  |