

**VBMT 110308, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261176 CA125P
GTIN	4960664016679
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110308
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 260 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	CA125P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Łamacz wiórów	HQ
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia