

**CNMG 120408, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250104 CA115P
GTIN	4960664042920
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	PQ
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Gatunek	CA115P
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
Warunki skrawania	ciągły
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia