


**Płytko skrawająca do toczenia CNMG 190612, do obróbki zgrubnej, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250383 CA115P
GTIN	4960664043019
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

posuw f	0,28 - 0,88 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	170 - 380 m/min
Materiał ostrza	HM
Gatunek	CA115P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Warunki skrawania	ciągły
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
promień naroża	1,2 mm
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190612

Łamacz wiórów	PH
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia