

**DNMG 150608, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250697 CA115P
GTIN	4960664041879
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA115P
Łamacz wiórów	PQ
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia