


**CNMM 190616, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250504 CA115P
GTIN	4960664043200
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	170 - 380 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 190616
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Warunki skrawania	ciągły
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
Łamacz wiórów	PX
posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
promień naroża	1,6 mm
Gatunek	CA115P
Zastosowanie główne	P

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia