

**HOLEX****Noże tokarskie prawe, zbliżone do DIN 4981 (ISO 7), P20/K25, Wysokość chwytu: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	297025 16
GTIN	4045197521279
Klasa artykułu	22E

**Opis****Wykonanie:**

**Węglik spiekane** - Chwyty ze stali o wytrzymałości 700 - 800 N/mm<sup>2</sup> z wyfrezowaną płaską powierzchnią. Uzbrojone w płytki skrawające z węglików spiekanych szlifowanych diamentem. Powierzchnia przyłożenia płytek jest również precyzyjnie szlifowana. Wszystkie noże tokarskie dostarczane są z ostrymi ostrzami. Wytrzymałość klina ostrza można zwiększyć przez ręczną obróbkę obciągaczem z węglika boru. Intensywność obciągania zależna jest od przeznaczenia noża. Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym ostrze należy bezwzględnie obciągnąć. wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

**Zastosowanie:**

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.  
M20 do obróbki stali nierdzewnych.

**Ważne:**

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym koniecznie należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węglika boru (nr 558812).

**Opis techniczny**

szerokość ostrza	4 mm
Wysokość chwytu h	16 mm
długość całkowita	110 mm
szerokość chwytu b	10 mm
Materiał ostrza	P20/K25
Rodzaj produktu	Nóż tokarski

