

**DNMG 150616, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250894 CA115P
GTIN	4960664040858
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1 - 5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	170 - 380 m/min
Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,6 mm
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150616
Łamacz wiórów	PH
liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	CA115P
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia