

HOLEX®**Noże hakowe, prawe, zbliżone do DIN 4963, HSS-E, Ø chwytu: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	297120 8
GTIN	4045197190635
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**Wszystkie wymiary **po spawaniu**.**Zastosowanie:**

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

Stal szybko tnąca/E – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamiwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

długość całkowita: 140 mm

szerokość ostrza: 2 mm

do otworów o Ø powyżej: 16 mm

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$: 4 mm**Opis techniczny**

szerokość ostrza	2 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	4 mm
do otworów o Ø powyżej	16 mm
Ø chwytu	8 mm
długość całkowita	140 mm
Materiał ostrza 	HSS-E

