

**Płytki skrawająca do toczenia VBMT 160408, do obróbki wykańczającej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261184 CA115P
GTIN	4960664040490
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160408
Gatunek	CA115P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 340 m/min
Łamacz wiórów	HQ
liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	ciągły

Karta danych

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia