

**VBMT 110308, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261176 CA115P
GTIN	4960664040476
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 340 m/min
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	HQ
liczba wymian/ostrzy	2
Gatunek	CA115P
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110308
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Zastosowanie główne	P

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia