


**Płytko skrawająca do toczenia WN.G 080408, do obróbki średniej, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252114 CA115P
GTIN	4960664046409
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	6
Gatunek	CA115P
Warunki skrawania	ciągły
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	180 - 400 m/min
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 080408
tolerancja	M
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	PMG
posuw $f$	0,15 - 0,6 mm/obr,

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia