


**CNMM 120412, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250492 CA115P
GTIN	4960664043057
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

promień naroża	1,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120412
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	170 - 380 m/min
głębokość skrawania $a_p$	1 - 11 mm
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Warunki skrawania	ciągły
posuw $f$	0,25 - 0,9 mm/obr,
Gatunek	CA115P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Łamacz wiórów	PX

Rodzaj produktu

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia