


**CNMG 190616, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250384 CA115P
GTIN	4960664043026
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	170 - 380 m/min
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190616
Łamacz wiórów	PH
Warunki skrawania	ciągły
Materiał ostrza	HM
Gatunek	CA115P
posuw $f$	0,28 - 0,88 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	1 - 10 mm

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia