

**DNMG 150608, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250797 CA115P
GTIN	4960664046263
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
Łamacz wiórów	PMG
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	CA115P

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia