

Garant**TC.T 110204, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260982 HB7020
GTIN	4045197699787
Klasa artykułu	21G

Opis

TC.T 110204 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	SM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7020

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204
liczba wymian/ostrzy	3
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia