

**DNMG 150608, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250892 CA115P
GTIN	4960664040834
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	1 - 5 mm
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	170 - 380 m/min
Łamacz wiórów	PH
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	CA115P
promień naroża	0,8 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia