

**TNMG 160408, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251583 CA115P
GTIN	4960664046331
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
Gatunek	CA115P
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Łamacz wiórów	PMG
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
liczba wymian/ostrzy	6
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia