


**SNMG 120408, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251356 CA115P
GTIN	4960664041145
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
Gatunek	CA115P
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	1 - 11 mm
Łamacz wiórów	PH
posuw f	0,3 - 1 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	170 - 380 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia