

**TNMG 160404, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251472 CA115P
GTIN	4960664042012
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	6
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	PQ
Gatunek	CA115P
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia