


**WN.G 080404, Gatunek: CA115P**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252112 CA115P
GTIN	4960664046393
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	CA115P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	6
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
Łamacz wiórów	PMG
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 080404
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm

Zastosowanie główne	P
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia