

**VNMG 160404, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251752 CA115P
GTIN	4960664042159
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	PQ
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA115P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	4
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	ciągły

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia