

**WNMG 080404, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252012 CA115P
GTIN	4960664044603
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
Łamacz wiórów	HQ
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	6
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,07 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	CA115P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Zastosowanie główne	P

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia