

**WNMG 080408, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252014 CA115P
GTIN	4960664044719
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
posuw $f$	0,07 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	HQ
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA115P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	180 - 400 m/min
liczba wymian/ostrzy	6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia