



Wkrętarki udarowe pneumatyczne, Typ: 9013MTT



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079192 9013MTT
GTIN	4000896258062
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Wkrętarki udarowe z wysokowydajnym podwójnym mechanizmem udarowym. Maksymalny moment obrotowy luzowania 1890 Nm. Obsługa zabezpieczonych połączeń śrubowych w ograniczonych przestrzeniach przy niewielkim obciążeniu pracą w codziennej eksploatacji

- **Maksymalny moment wyzwalań: 1890 Nm.**
- **Prowadzenie powietrza odlotowego przez uchwyt w dół.**
- **Małe wibracje.**
- **Łatwa obsługa.**
- **Mniejsze obciążenie pracą dzięki niewielkiej wadze i poręcznym wymiarom.**
- **Wysoka trwałość i wysoka wydajność w zastosowaniach przemysłowych i motoryzacyjnych.**
- **Kompaktowa konstrukcja zoptymalizowana pod kątem pracy na ograniczonej przestrzeni.**
- **Wkrętarka udarowa 20 mm (3/4 cala) w obudowie 12,5 mm (1/2 cala).**
- **Technologia HAZET Twin Turbo – wysokie momenty obrotowe przy kompaktowej konstrukcji.**
- **8-lamelowy silnik pneumatyczny o wydajności większej o 25% zapewnia maksymalny moment obrotowy.**

Opis techniczny

masa	1,7 kg
maks. wibracje wg EN	11,39 m/s ²
obroty prawe/lewe	tak
maksymalna prędkość obrotowa	8000 min ⁻¹
poziom natężenia dźwięku przy pracy	99,3 dB(A)
zasilanie energią	Zastosowanie sprężonego powietrza
maks. moment zrywający	1890 Nm
zakres momentu obrotowego	900 Nm
maks. moment obrotowy dokręcania	1300 Nm
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	150 l/min
zalecana średnica węża (Ø wewn.)	10 mm
gwint przyłączeniowy	NPT
Ciśnienie robocze	6,3 bar
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	czworokątny
wymiary uchwytu narzędziowego	3/4 cal
Rodzaj produktu	Wkrętarka