

**WNMG 080408 Wiper, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 252115 CA115P |
| GTIN | 4960664044276 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis techniczny

| | |
|---|---------------------|
| promień naroża | 0,8 mm |
| Łamacz wiórów | WQ |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 180 - 400 m/min |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| Materiał ostrza | HM |
| posuw f | 0,14 - 0,55 mm/obr, |
| Warunki skrawania | ciągły |
| liczba wymian/ostrzy | 6 |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 3 mm |
| Zastosowanie główne | P |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080808 |
| Gatunek | CA115P |

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia