

**CC.T 09T302, Gatunek: CA115P**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260096 CA115P
GTIN	4960664045402
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 270 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT09T302-HQ CA115P
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	CA115P
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	HQ
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia