

**CCMT 060204 Wiper, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260094 CA115P
GTIN	4960664045211
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

tolerancja	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 270 m/min
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	WP
Gatunek	CA115P
posuw f	0,07 - 0,5 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2

głębokość skrawania a_p	0,1 - 1,5 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia