

**CCMT 09T308, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260098 CA115P
GTIN	4960664045426
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 270 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	ciągły
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT09T308-HQ CA115P
tolerancja	M
Łamacz wiórów	HQ
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	CA115P

promień naroża	0,4 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia