

**CCMT 09T308 Wiper, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260100 CA115P
GTIN	4960664045259
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
tolerancja	M
Gatunek	CA115P
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1,5 mm
posuw f	0,07 - 0,5 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 270 m/min
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	WP
liczba wymian/ostrzy	2

Warunki skrawania	ciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia