

**DCMX 070204 Wiper, Gatunki: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260383 CA115P
GTIN	4960664045662
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 340 m/min
Łamacz wiórów	WP
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA115P
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,15 - 1 mm
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMX 070204
tolerancja	M
promień naroża	0,4 mm

Warunki skrawania	ciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia