

**CCMT 09T304 Wiper, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260099 CA115P
GTIN	4960664045242
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	WP
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,07 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 270 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1,5 mm
Gatunek	CA115P
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza	HM

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia