

**DC.T 070204, Gatunek: CA115P**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260382 CA115P
GTIN	4960664045877
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	HQ
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	CA115P
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
tolerancja	M
liczba wymian/ostrzy	2

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 340 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia