

**DCMT 11T302, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260488 CA115P
GTIN	4960664045839
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	GK
Gatunek	CA115P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 340 m/min
tolerancja	M

liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia