

**DCMX 11T304 Wiper, Gatunki: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260388 CA115P
GTIN	4960664045693
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
tolerancja	M
Gatunek	CA115P
liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMX 11T304
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	WP
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 340 m/min
głębokość skrawania a_p	0,15 - 1 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej

Obróbka wykańczająca

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia