

**DCMT 11T308, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260387 CA115P
GTIN	4960664045914
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Gatunek	CA115P
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	HQ
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
tolerancja	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 340 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia