

**DC.T 11T308, Gatunek: CA115P**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260492 CA115P
GTIN	4960664045853
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA115P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	ciągły
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 340 m/min
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Łamacz wiórów	GK
promień naroża	0,8 mm

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia