

**VBMT 110304, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261174 CA115P
GTIN	4960664040469
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
Gatunek	CA115P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 340 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
Łamacz wiórów	HQ
promień naroża	0,4 mm

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia