


TCMT 16T308 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX130

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261030 HBX130
GTIN	4045197671288
Klasa artykułu	22D

Opis

TCMT 16T308 zestaw po 10 szt. HBX130 Gatunek: HBX130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 3,75 mm

posuw f : 0,06 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 200 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	MM
Zastosowanie główne	M
liczba wymian	3
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,1 - 3,75 mm
posuw f	0,06 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HBX130

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Noże
Seria	Głowice skrawające
Seria	Wytaczaki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,