

**DC.T 11T302, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260385 CA510
GTIN	4960664697632
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 11T302 CA510 Gatunek: CA510
Łamacz wiórów: HQ
tolerancja: M
głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm
posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 140 - 450 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 450 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,15 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
promień naroża	0,2 mm
Łamacz wiórów	HQ

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia